

Austauschliste Satronic Ölfeuerungsautomaten		
Feuerungsautomat	Ersatz	
IBR661	TME780	Neuer Sockel + Neuverdrahtung notwendig, Flammenfühler austauschen (FZE780)
QRB661, BR661	TMO720-4	Neuer Sockel + Neuverdrahtung notwendig, Flammenfühler austauschen (FZ711S)
KBR6.., TF2.	TF830 oder TF832	Neuer Sockel + Neuverdrahtung notwendig, Flammenfühler austauschen (MZ770S)
TF701, TF701-1, TF714-1	TF801 (1-stuf.) oder TF820 (2-stuf.)	keine Anmerkung
TF704, TF721	TF804, TF830 (1-stuf.) oder TF832 (2-stuf.)	Fotozellenangleich durch Adapter FZ/MZ oder Halter für MZ
TF821, TF822	TF830, TF832	Flammenfühler austauschen (MZ770S)
TF730-1, TF730-2	TF830 (1-stuf.) oder TF832 (2-stuf.)	keine Anmerkung
TF734	TF834	keine Anmerkung
TF734.2	TF834E	Flammenfühler austauschen (MZ770S) Fotozellenangleich durch Adapter FZ/MZ oder Halter für MZ
TF740	TF840	Flammenfühler austauschen (MZ770S) Fotozellenangleich durch Adapter FZ/MZ oder Halter für MZ
TMO720, TMO720-2, TMO721	TMO720-4	keine Anmerkung
TF801.2	TF830.3 oder DKO970 Mod.5	Flammenfühler austauschen (MZ770S, IRD1010, UVD970)
TF802.2	TF832.3 oder DKO972 Mod.5	Flammenfühler austauschen (MZ770S, IRD1010, UVD970)
TF804.2	TF836.3 oder DKO976 Mod.5	Flammenfühler austauschen (MZ770S, IRD1010, UVD970)
TF830.2	TF830.3 oder DKO970 Mod.5	keine Anmerkung

TF832.2	TF832.3 oder DKO972 Mod.5	keine Anmerkung
TF834.2	TF834.3 oder DKO974 Mod.5	keine Anmerkung
TF836.2	TF836.3 oder DKO976 Mod.5	keine Anmerkung
TTO750-1, TTO810	DKW972 Mod.5	Flammenfühler austauschen (MZ770S, IRD1010, UVD970), Anschlussschema DKW972 beachten! Klemme 1 darf NICHT mit Phase verbunden sein!
TTO872, MMO872	DKW972 Mod.5	Flammenfühler IRD1010, UVD970. Anschlussschema DKW972 beachten!
TTO836	DKW976 Mod.5	Flammenfühler austauschen (MZ770S, IRD1010, UVD970), Anschlussschema DKW976 beachten!
TTO876, MMO876	DKW976 Mod.5	Flammenfühler IRD1010, UVD970. Anschlussschema DKW976 beachten!
MMD880, MMD900	DKO972 Mod.25	Nur für Druckluftzerstäuberbrenner Satronair
MMD900.1	DKO972 Mod.22	Nur mit folgenden Flammenfühlern zugelassen: MZ770S, IRD1010, UVD970